



HAB306

## Lastscheider 3-polig 63 A modulair M1

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Nominale stroom                   | 63 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC21  | 63 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC21A | 63 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC21B | 63 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC22A | 63 A |

#### Uitvoering

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Pooltype          | 3P                |
| Bedieningselement | Korte draaihendel |

#### Stroom / temperatuur

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Nominale bedrijfsstroom bij AC22B | 63 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC23A | 40 A |

#### Uitvoering

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 3 |
|--------------|---|

#### Stroom / temperatuur

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Nominale bedrijfsstroom bij AC23B                                 | 40 A    |
| Kortsluit inschakelvermogen Icm bij 415V AC volgens IEC 60947-3   | 1,50 kA |
| Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 60947                 | 1,26 kA |
| Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947                     | 1,26 kA |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen | 50 kA   |

#### Aansluiting

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 16 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------------|--------------------|

#### Spanning

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Nominale isolatiespanning Ui     | 800 V       |
| Nominale stroomhoudspanning Uimp | 8000 V      |
| Nominale spanning Ue             | 380 - 415 V |

#### Vermogen

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Vermogensverlies per pool bij In  | 2,40 W  |
| Totaal vermogensverlies onder IN  | 7,20 W  |
| Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1  | 41000 W |
| Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23 | 28000 W |

#### Installatie, montage

|                |            |
|----------------|------------|
| Aandraaimoment | 2 - 2,2 NM |
|----------------|------------|

#### Samenstelling

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Motorbediening optioneel                 | Nee |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0   |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0   |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0   |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 70 °C |
|---------------------|-------------|

#### Deksel, deur

|                |    |
|----------------|----|
| Vergrendelbaar | Ja |
|----------------|----|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
|---------------|--------------------|

#### Functies

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Is omkeerschakelaar                  | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | Nee |
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | Ja  |
| Uitvoering als werkschakelaar        | Ja  |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja  |
| Uitvoering als lastscheider          | Ja  |

#### Capaciteit

|                |      |
|----------------|------|
| Aantal modules | 2,57 |
|----------------|------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |