



НAB403

Вимикач навантаження поворотний 400/690В 32А, 4п, 3.5м

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	32 А
Допустимий номінальний струм для AC21	32 А
Допустимий номінальний струм AC21, категорія А	32 А
Допустимий номінальний струм AC21, категорія В	32 А
Допустимий номінальний струм AC22, категорія А	32 А

Архітектура

Тип полюса	4P
------------	----

Електричний струм

Допустимий номінальний струм AC22, категорія В	32 А
--	------

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Коротка поворотна ручка
----------------------------------	-------------------------

Електричний струм

Допустимий номінальний струм AC23, категорія А	32 А
--	------

Архітектура

Нейтральне положення	Без нейтралі
----------------------	--------------

Електричний струм

Допустимий номінальний струм AC23, категорія В	32 А
--	------

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Електричний струм

Номинальна здатність до утворення короткого замикання I _{cm} за 415 В AC згідно з IEC 60947-3	1,80 kA
Номинальний струм короткочасної витримки I _{cw} на 1 с згідно з IEC 60947	1,26 kA
Номинальний короткочасний струм із витримкою I _{cs} за t=1 с, 380-415 В AC згідно з IEC 60947-3	1,26 kA
Номинальний умовний короткозамикальний струм I _{cs} з плавкими запобіжниками типу gL-gG	50 kA

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	16 mm ²
---	--------------------

Напруга

Номинальна напруга ізоляції U _i	800 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	8000 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V
Тип напруги живлення	Змінний струм

Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	0,60 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	2,40 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC1	21000 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC23	14000 W

Установлення, монтаж

Номинальний момент затягування	2 - 2,2 Nm
--------------------------------	------------

Обладнання

Моторпривід опціонально	Ні
Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт	0
Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт	0
Кількість допоміжних контактів, НВ контакт	0

Умови використання

Робоча температура -20 - 70 °C

Кришка, дверцята

Можливість блокування Так

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Частота

Частота 50 - +50 Hz

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Функції

Є перемикачем зворотного ходу Ні

Версія для установки аварійної зупинки Ні

Версія як головний перемикач Так

Версія як перемикач для технічного обслуговування/обслуговувальний вимикач Так

Версія як захисний перемикач Так

Варіант у виконанні компактного вимикача-роз'єднувача Так

Обладнання

Запечатуваний Так

Емність

Кількість модулів 3,5

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так

Зображення та малюнки

