



M16479016

## LF goulotte mini 4,5-6mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Hauteur                    | 7 mm                    |
| Largeur                    | 6 mm                    |
| Longueur                   | 2000 mm                 |
| Section intérieure / utile | 25 - 25 mm <sup>2</sup> |

#### Capacité

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 0 |
|-----------------------------------------------------------------|---|

#### Matières

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Matière    | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité              |
| Code RAL   | 9016                    |
| Couleur    | Blanc signalisation     |

#### Normes

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | No |
|----------------------------------------------------------|----|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

#### Connectivité

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Sans éclisses |
|-----------------------------------|---------------|

#### Équipement

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Nombre de cloisons            | 0  |
| Nombre de cloisons clipsables | 0  |
| Éclisses incluses             | No |
| Avec film de protection       | No |

#### Durabilité

|                  |     |
|------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
|------------------|-----|

### Illustrations | dessins

