




HAB406

Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 63A, rozmiar 1

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21	63 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21 kategoria A	63 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC21 kategoria B	63 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria A	63 A

Architektura

Układ biegunów	4P
----------------	----

Prąd elektryczny

Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B	63 A
--	------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Krótką dźwigniaobrotowa
-----------------------------	-------------------------

Prąd elektryczny

Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria A	40 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B	40 A

Architektura

Liczba biegunów	4
-----------------	---

Prąd elektryczny

Zdolność włączania prąd zwarcioowy I _{cm} przy 415V AC według IEC 60947-3	1,50 kA
Znamionowy prąd krótkotrwały I _{cw} 1s IEC 60947	1,26 kA
Znamionowy prąd krótkotrwały I _{cw} IEC 60947	1,26 kA

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	16 mm ²
--	--------------------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U _i	800 V
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	8000 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	380 - 415 V

Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	2,40 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	9,60 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	41000 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC23	28000 W

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	2 - 2,2 Nm
-----------------------------	------------

Sprzęt

Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak
--------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Dane katalogowe produktu

HAB406

Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 50 Hz
Łączność	
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Funkcje	
Jest przełącznikiem zmiany kierunku	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Wersja rozłącznika mocy	Tak
Pojemność	
Liczba modułów	3,42
Zrównoważony rozwój	
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

