



EH211



Int.Or.Elettromecc.Giorn.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 2 Mod.

### Caratteristiche tecniche

#### Equipaggiamento

Numero di canali 1

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Potenza

Consumo di energia durante il funzionamento 0,50 VA

Lampada a incandescenza/alogena da 230 V 1000 W

Potenza lampada ad incandescenza 1000 - 1000 W

#### Funzioni

Numero di canali funzionali 1

#### Connessione

Numero di contatti 1

Sezione conduttore flessibile 1 - 4 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 1 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 55 °C

#### Numero di moduli

Numero di moduli 2

#### Serie

Altezza 90 mm

Larghezza 36 mm

Profondità 58 mm

#### Testo

Tipo di commutazione Contatto di commutazione, utilizzabile come contatto di apertura o di chiusura

Tipo di montaggio Per installazione su guida DIN

#### Corrente

Potenza massima (cos phi 0,6) 3 A

#### Durata

Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento 50000

#### Testo

Tipo di connessione Con morsetti a vite

#### Potenza

Potenza dissipata a pieno carico 1 W

#### Impostazioni

Passi di programma Passo di programma: 24 ore