



EH211



IP20



Interr. horário 1 canal 24h c/ res 2M

Características técnicas

Equipamento

Número de canais	1
------------------	---

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Potência

Consumo de energia em operação	0,50 VA
Lâmpadas incandescentes e de halógeno 230V	1000 W
Potência lâmpadas incandescentes	1000 - 1000 W

Funções

Número de canais em operação	1
------------------------------	---

Ligações

Número de contactos	1
Secção transversal de condutor flexível	1 - 4 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1 - 4 mm ²

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 55 °C
------------------------------	-------------

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Dimensões

Altura	90 mm
Largura	36 mm
Profundidade	58 mm

Textos

Modo de comutação	Contacto de comutação, utilizável como NF ou NA
Modo de instalação	Para montagem em calha DIN

Intensidade de corrente

Potência máx. (cos phi 0,6)	3 A
-----------------------------	-----

Endurância

N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC1 em ciclos	50000
--	-------

Textos

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

Potência

Potência dissipada a plena carga	1 W
----------------------------------	-----

Modo de configuração

Ciclos do programa	Ciclo de programas: 24 horas
--------------------	------------------------------