




85121100



Mécanisme de commutation 1 postes

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement Oui

Éclairage

Puissance de lampe LED 250 W

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Fonctions

Variation par coupure de début de phase Oui

Variation par coupure de fin de phase Oui

Éclairage

Lampes LED réglables 230 V 5 - 70 W

Puissance

Puissance absorbée (veille) 0,30 W

Capacité

Nombre de modules 0

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Dimensions

Profondeur de montage 32 mm

Textes

Principe de variation Réglage automatique du principe de commutation en fonction de la charge (procédé autoDetect)

Entrée de l'unité d'extension Avec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO), commande centralisée et poste auxiliaire détecteur de mouvement

Fusible Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de raccordement Avec bornes à vis