



BD264N

Bloque diferencial para serie M/N 2P 63A 30mA tipo AC

Características técnicas

Arquitectura

Posición del neutro	Derecha
Número de polos	2

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Ui_{imp})	4000 V

Corriente eléctrica

Corriente diferencial asignada Idn	30 mA
--------------------------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

Conectividad

Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes alineados
---	------------------

Dimensiones

Altura	70 mm
Anchura	44 mm
Profundidad	92 mm