



ADA940D

ДАВ 1P+N 6кА В-40А 30mA А

Технічні характеристики

Архітектура

Тип полюса	1P+N
Крива	B
Кількість полюсів	2

Електричний струм

Номінальний струм	40 А
Номінальний залишковий експлуатаційний струм I _{dn}	30 mA
Номінальний струм за -25°C	46,90 А
Номінальний струм за -20°C	46,30 А
Номінальний струм за -15°C	45,60 А
Номінальний струм за -10°C	45 А
Номінальний струм за -5°C	44,40 А
Номінальний струм за 0°C	43,80 А
Номінальний струм за 5°C	43,10 А
Номінальний струм за 10°C	42,50 А
Номінальний струм за 15°C	41,90 А
Номінальний струм за 20°C	41,30 А
Номінальний струм за 25°C	40,60 А
Номінальний струм за 30°C	40 А
Номінальний струм за 35°C	39,40 А
Номінальний струм за 40°C	38,80 А
Номінальний струм за 50°C	37,50 А
Номінальний струм за 55°C	36,90 А
Номінальний струм за 60°C	36,20 А
Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч	1
Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч	0,95
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв	0,90
Коефіцієнт корекції струму для 6-х пристроїв, розташованих поруч	0,85
Мін./макс. порогове значення теплової операції AC	1,13 - 1,45 А
Номінальна здатність до розмикання короткого замикання I _{cp} за 230 В AC згідно з IEC 60898-1	6 кА

Безпека

Тип диференційного захисту	A
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Основні електричні характеристики

Номінальна здатність до розмикання короткого замикання I _{cp} AC згідно з IEC 60898-1	6 кА
--	------

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
---------------	-----------------

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U _i	500 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	4000 V
Макс. робоча напруга	240 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	240 - 240 V
Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1	3

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	11,10 W
--	---------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Умови використання

Макс. висота	2000 m
Клас обмеження енергії I ² t	3

Витривалість

Електрична тривкість кількості циклів	2000
Кількість механічних процесів	1000

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1 - 16 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1 - 25 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 16 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для масивних провідників	1 - 25 mm ²
Переріз виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 16 mm ²
Переріз виходу зі гвинтовим з'єднанням для масивних провідників	1 - 25 mm ²

Установлення, монтаж

Номінальний момент затягування	2,10 - 2,10 Nm
--------------------------------	----------------

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Установлення, монтаж

Тип верхньої клеми для модульних пристроїв	Гвинтова клема
Тип нижньої клеми для модульних пристроїв	biconnect

Розміри

Висота	93 mm
Ширина	35 mm
Глибина	68 mm

Умови використання

Робоча температура	-25 - 40 °C
Температура зберігання / транспортування	-25 - 70 °C

Під'єднання

Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 16 mm ²
З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1 - 25 mm ²

Сумісність

Підходить для рейки DIN	Так
-------------------------	-----

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----