



CDB440E

Inter. dif. 4P 80A sel. 300mA tipo B 4M

Características técnicas

Arquitetura

N.º de polos	3P+N
Número de polos	4

Corrente elétrica

Corrente nominal	80 A
Corrente de funcionamento residual nominal I _{dn}	300 mA
Capacidade de rutura e de abertura I _{dm}	0,80 kA
Corrente nominal de curto-circuito condicional I _{nc} de acordo com a EN61008-1	10 kA
Corrente nominal a 30 °C	80 A

Instalação, montagem

Binário nominal de aperto do terminal superior	3 - 3 Nm
Binário nominal de aperto do terminal inferior	3 - 3 Nm

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Tensão

Tensão nominal de funcionamento U _e	230 - 400 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão nominal de isolamento U _i	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos U _{imp}	4000 V
Tensão máx. de funcionamento	440 V

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

Compatibilidade

Adequado para calha DIN	Sim
-------------------------	-----

Segurança

Tipo de corrente residual	B SEL
Índice de proteção IP	IP20

Instalação, montagem

Tipo de conexão para produtos modulares	Terminal de parafuso
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares	biconnect
Binário de aperto nominal	3 - 3 Nm

Conexão

Secção transversal de saída com parafusos, para condutores maciços	1,5 - 50,0 mm²
Secção transversal de saída com parafusos, para condutores flexíveis	1,5 - 16,0 mm²
Secção transversal de condutor flexível	1,5 - 50 mm²
Secção transversal de condutor rígido	1,5 - 50 mm²
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	1,5 - 16,0 mm²
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	1,5 - 50,0 mm²

Potência

Potência total dissipada em IN	15 W
--------------------------------	------

Condições de utilização

Altitude máxima	2000 m
Temperatura de funcionamento	-25 - 40 °C

Endurância

N.º de manobras elétricas em ciclos	2000
N.º de manobras mecânicas	10000

Conetividade

Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados

Dimensões

Altura	85 mm
Profundidade	70 mm

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim