



WH20250809B

kallysto ENC: DéTECT. de mouvement 3-fil/1500W + pl. de fixat. + face Brun

Caractéristiques techniques

Détection

| | |
|-----------------|------------------------|
| Type de capteur | Détecteur de mouvement |
|-----------------|------------------------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Dimensions

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 77 mm |
|---------|-------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 20 mm |
|-----------------------|-------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

Matière

| | |
|---------|--------|
| Couleur | Marron |
|---------|--------|

| | |
|---------|--------------------|
| Matière | Polycarbonate (PC) |
|---------|--------------------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|