



ERC240S

Magneetschakelaar 40 A met handbediening, 2 maak, geruisarm, 230V AC 50/60Hz

Technische eigenschappen

Aansluiting

Soort contact 2 maak

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 40 A

Capaciteit

Aantal modules 3

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

Nominale isolatiespanning Ui 440 V

Nominale spanning Ue 400 - 400 V

Stuurspanning AC 230 - 230 V

Stuurspanning DC 0 - 0 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 50 °C

Gebruik

Gebruikerscategorie AC-7a/AC-7b

Gebruiksvoorwaarden

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen 100000

Elektrische levensduur in aantal cycli 30000

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 10,90 W

Verbruik bij inkomen 5,20 VA

Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 54 mm

Diepte 60 mm

Aansluiting

Aantal contacten 2

Samenstelling

Aantal maakcontacten 2

Aantal verbreekcontacten 0

Met schakelaar voor handbediening Ja

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1.5 - 16 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 25 mm²

Duurzaamheid

RoHS conform Ja