



ERC240S

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 230V 40A 2NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση

|              |     |
|--------------|-----|
| Είδος επαφών | 2NO |
|--------------|-----|

Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 40 A |
|------------------|------|

Χωρητικότητα

|                   |   |
|-------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων | 3 |
|-------------------|---|

Τάση

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$ | 4000 V |
|------------------------------------------------------|--------|

Συχνότητα

|           |            |
|-----------|------------|
| Συχνότητα | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Τάση

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Ονομαστική τάση μόνωσης $U_i$ | 440 V |
|-------------------------------|-------|

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$ | 400 - 400 V |
|-----------------------------------|-------------|

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Τάση εντολής AC | 230 - 230 V |
|-----------------|-------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Τάση εντολής DC | 0 - 0 V |
|-----------------|---------|

Συνθήκες χρήσης

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 - 50 °C |
|-------------------------|-------------|

Χρήση

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Κατηγορία χρήσης | AC-7a/AC-7b |
|------------------|-------------|

Συνθήκες χρήσης

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας | -40 - 80 °C |
|----------------------------------|-------------|

Αντοχή

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Αριθμός μηχανικών λειτουργιών | 100000 |
|-------------------------------|--------|

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας | 30000 |
|------------------------------------------------------------------|-------|

Ισχύς

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$ | 10,90 W |
|---------------------------------------------------|---------|

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου | 5,20 VA |
|----------------------------------------|---------|

Διαστάσεις

|      |       |
|------|-------|
| Ύψος | 85 mm |
|------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Πλάτος | 54 mm |
|--------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Βάθος | 60 mm |
|-------|-------|

Σύνδεση

|                |   |
|----------------|---|
| Αριθμός επαφών | 2 |
|----------------|---|

Εξοπλισμός

|                   |   |
|-------------------|---|
| Αριθμός επαφών NO | 2 |
|-------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Αριθμός επαφών NC | 0 |
|-------------------|---|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή | Ναι |
|-------------------------------------|-----|

Σύνδεση

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Εύκαμπτος αγωγός διατομής | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|--------------------------|

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Διατομή άκαμπτου αγωγού | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------|--------------------------|

Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|