



LNH000006M6A

Fusível de facas NH000 aM 6A 690V

Características técnicas

Arquitetura

Curva	aM
-------	----

Fusível

Dimensão do fusível	NH000
---------------------	-------

Características do fusível	aM
----------------------------	----

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
-------------------------------	------------------

Tensão nominal de funcionamento Ue	690 - 690 V
------------------------------------	-------------

Tensão nominal de 50 Hz AC	690 - 690 V
----------------------------	-------------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	6 A
------------------	-----

Condições de utilização

Isolado	Não
---------	-----

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	80 kA
---	-------

Potência

Potência total dissipada em IN	0,30 W
--------------------------------	--------

Dimensões

Altura	79 mm
--------	-------

Largura	21 mm
---------	-------

Profundidade	51 mm
--------------	-------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
-------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----