



SRT05005B

### Klapp-Stromwandler SC2 500/5A 2,2VA Klasse 1

#### Technische Eigenschaften

#### Funktionen

Genauigkeitsklasse

1

#### Leistung

Leistung

2.20 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

6.89 W

#### Abmessungen

Durchmesser der Öffnung

28 mm

Höhe

71.70 mm

Breite

44.50 mm

Tiefe

61.30 mm

Höhe der Öffnung

15 mm

Breite der Öffnung

28.50 mm

#### Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

#### Spannung

Isolationsspannung Ui

3000 V

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-20 - 70 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 70 °C

#### Sicherheit

Schutzart IP

IP20

#### Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite

500 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

#### Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene  
Montageplatte

#### Elektrischer Strom

Nennstrom

500 A