



SPC403N

Limit. sobret. T3 3P+N 3kA

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Tensão

Tensão nominal de funcionamento U_e	230 - 230 V
Tensão de funcionamento contínua U_c de acordo com a IEC61643-1	264 V
Nível de proteção de tensão U_p de acordo com IEC61643-1	1,40 kV
Nível de proteção de tensão U_p L-PE/N-PE de acordo com IEC61643-11	1,40 kV
Nível de tensão U_p L-N/PEN IEC61643-11	1250 V
Tensão nominal	230 - 230 V

Corrente elétrica

Corrente de descarga nominal I_n 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643	3 kA
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível)	16 A
Corrente de descarga nominal	9 kA

Dimensões

Altura	90 mm
Largura	35,40 mm
Profundidade	71,2 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 70 °C
------------------------------	-------------

Configuração da rede

Tipo de rede	TN-S TT
--------------	------------

Equipamento

Com contacto de sinalização remota	Não
------------------------------------	-----

Conetividade

Indicador	Ótico
-----------	-------

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	0,2 - 2,5 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	0,2 - 4 mm ²
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	2,50 - 2,50 mm ²
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	4 - 4 mm ²
Secção transversal do contacto de sinal	0,14 - 1,5 mm ²

Normas

	T3
--	----

Arquitetura

Número de polos	4
-----------------	---

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----