



SPC403N

Розрядник (ПЗІП) ТЗ 3P+N U_c 264V I_n 3kA U_p 1.4kV +дод.контакт

Технічні характеристики

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V
Безперервна робоча напруга U _c згідно з IEC 61643-1	264 V
Рівень захисту від напруги U _p згідно з IEC 61643-1	1,40 kV
Рівень захисту від напруги U _p L-PE/N-PE згідно з IEC 61643-11	1,40 kV
Рівень напруги U _p L-N/PEN згідно з IEC 61643-11	1250 V
Номінальна напруга	230 - 230 V

Електричний струм

Номінальний розрядний струм I _n 8-20 мкс L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	3 kA
Пристрій захисту від перевантаження по струму, паралельне підключення (запобіжник)	16 A
Номінальний розрядний струм	9 kA

Розміри

Висота	90 mm
Ширина	35,40 mm
Глибина	71,2 mm

Умови використання

Робоча температура	-40 - 70 °C
--------------------	-------------

Конфігурація мережі

Тип мережі	TN-S TT
------------	------------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.2 - 2.5 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.2 - 4 mm ²
Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	2,50 - 2,50 mm ²
З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	4 - 4 mm ²
Сигнальний контакт поперечного перерізу	0,14 - 1,5 mm ²

Стандарти

Клас вимог IEC 61643	T3
----------------------	----

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----