



WHT73005B



kallysto ENC insert + KNX: Thémostat avec plaque de fixation + face Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données)	10 mA
Courant absorbé en fonctionnement	25 mA

Fonctions

Unité de fonction centrale pour émetteurs/actionneurs	Oui
récepteur intégré DCF77	Non
Fonctionnement en parallèle possible	Non
Avec commande sur place	Oui

Matière

Groupe de matériau	Plastique
Couleur	Noir
Code RAL	9005

Dimensions

Dimensions	77 x 77 mm
Profondeur de montage	26.3 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	28 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP21

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
Classe d'efficacité énergétique	IV (2%)

Tension

Tension auxiliaire	24 - 24 V
Tension de service par bus	21 - 32 V

Textes

Fonction	Avec verrouillage des boutons-poussoirs Avec mode vacances Avec fonction protection contre le gel
Température	Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe Température de confort, standard, et de nuit Mesure de température par capteurs internes et/ou capteurs de température raccordables avec calcul de valeur moyenne
Mode de montage	Pour montage encastré et en paroi creuse Pour montage isolé Pour montage vertical
Raccordement	Avec raccordement supplémentaire pour capteurs de température de sol et capteurs à distance externes

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----