



85345179



IP20



**Détecteur de mouve. radio KNX confort 1,1 m quicklink, K.1, blanc polaire bril.**

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Hauteur de montage             | 1,10 - 1,10 m |
| Hauteur de montage recommandée | 1,10 - 1,10 m |

#### Réglages

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Modes de configuration supportés | quicklink |
| Min. temporisation               | 1 s       |

#### Fonctions

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Max. temporisation | 180 min |
|--------------------|---------|

#### Connectivité

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Système bus radio-KNX | Oui |
|-----------------------|-----|

#### Éléments fournis

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Raccordement bus incl. | Oui |
|------------------------|-----|

#### Éclairage

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Luminosité de rdéclenchement, réglable | 5 - 1000 lx |
|----------------------------------------|-------------|

#### Détection

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Angle de détection, réglable  | 45 - 90 ° |
| angle de détection horizontal | 90 - 180  |

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

#### Matières

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Matière | Thermoplastique |
|---------|-----------------|

#### Textes

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function | <p>Avertissement de désactivation sus les modules variation</p> <p>Avec fonction de mémoire pour simulation de présence</p> <p>Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement</p> <p>Avec verrouillage des boutons-poussoirs</p> <p>Mode party pour activation pendant 2 heures</p> <p>Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)</p> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|