



SB432PV

Ausschalter DC 4-polig 1000V 32A

Technische Eigenschaften

Architektur

Polanzahl	4
Polart	4P

Kapazität

Anzahl Module	3,50
---------------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
-----------	------

Spannung

Versorgungsspannungsart	DC
Isolationsspannung U_i	1000 V
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	1000 - 1000 V

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	1,80 - 1,80 Nm
----------------------	----------------

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	61,25 mm
Tiefe	72 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	6,90 W
---------------------------------------	--------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 65 °C
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	3

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 - 10 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	4 - 16 mm ²

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja