



SB432PV

Ausschalter DC 4-polig 1000V 32A

Technische Eigenschaften

Architektur

Polanzahl	4
Polart	4P

Kapazität

Anzahl Module	3.50
---------------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
-----------	------

Spannung

Versorgungsspannungsart	DC
Isolationsspannung U_i	1000 V
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	1000 - 1000 V

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	1.80 - 1.80 Nm
----------------------	----------------

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	61.25 mm
Tiefe	72 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	6.90 W
---------------------------------------	--------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 65 °C
Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2	3

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 - 10 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	4 - 16 mm ²

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja