



ADA940H

**Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 40A tipo A 30mA 2M**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Numero di poli	1P+N
Curva	C
Numero di poli	2

**Corrente**

Corrente nominale	40 A
Sensibilità $I_{\Delta n}$	30 mA
Corrente nominale a -25 °C	46,90 A
Corrente nominale a -20°C	46,30 A
Corrente nominale a -15 °C	45,60 A
Corrente nominale a -10 °C	45 A
Corrente nominale a -5 °C	44,40 A
Corrente nominale a 0°C	43,80 A
Corrente nominale a 5 °C	43,10 A
Corrente nominale a 10 °C	42,50 A
Corrente nominale a 15 °C	41,90 A
Corrente nominale a 20°C	41,30 A
Corrente nominale a 25 °C	40,60 A
Corrente nominale a 30 °C	40 A
Corrente nominale a 35 °C	39,40 A
Corrente nominale a 40°C	38,80 A
Corrente nominale a 50°C	37,50 A
Corrente nominale a 55 °C	36,90 A
Corrente nominale a 60 °C	36,20 A
Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affiancati	1
Fattore di correzione della corrente nominale per 3 dispositivi affiancati	0,95
Fattore di correzione della corrente nominale per 4 e 5 dispositivi affiancati	0,90
Fattore di correzione della corrente nominale per 6 dispositivi affiancati	0,85
Valore di soglia min./max. di esercizio termico AC	1,13 - 1,45 A
Potere di interruzione nominale $I_{cn}$ a 230 V AC secondo IEC 60898-1	6 kA

**Protezione**

Tipo di corrente residua	A
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

**Principali caratteristiche elettriche**

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-1	6 kA
--	------

**Connettività**

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale $U_i$	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso $U_{imp}$	4000 V
Tensione di esercizio massima	240 V
Tensione nominale d'impiego CA	240 - 240 V
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	3

**Potenza**

Potenza dissipata totale	11,10 W
--------------------------	---------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Condizioni d'uso**

Max. Altitudine	2000 m
Classe di limitazione di energia $I^2t$	3

**Durata**

Durata elettrica e numero di cicli	2000
Numero di manovre	1000

**Connessione**

Sezione conduttore flessibile	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Morsetti in uscita con viti per conduttori flessibili	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Sezione del morsetto di uscita con viti, per conduttori rigidi	1 - 25 mm <sup>2</sup>

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale	2,10 - 2,10 Nm
------------------------------	----------------

**Numero di moduli**

Numero di moduli	2
------------------	---

**Installazione, montaggio**

Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari	Terminale a vite
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Biconnect

**Serie**

Altezza	83 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	68 mm

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-25 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 70 °C

**Connessione**

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	1 - 25 mm <sup>2</sup>

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----