



SB432PV

Otočný DC vypínač 4P, In=32 A, 1000 V DC

Technické vlastnosti

Architektura

Počet pólů	4
Typ pólu	4P

Kapacita

Počet modulů	3,50
--------------	------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	32 A
-----------------	------

Napětí

Typ napájecího napětí	DC
Jmenovité izolační napětí	1000 V
Provozní napětí při trvalém provozu	1000 - 1000 V

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	1,80 - 1,80 Nm
----------------------------	----------------

Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	61,25 mm
Hloubka	72 mm

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	6,90 W
--	--------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 65 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2	3

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	4 - 10 mm ²
Průřez plného vodiče	4 - 16 mm ²

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano