



HW4W320DS

**Offener Lasttrennschalter 2000A 3P HW4 Einschubtechnik**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	2000 A
Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen I <sub>cw</sub> t=1 S bei 220 - 240 V AC IEC60947 - 3	85 kA
Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen I <sub>cw</sub> t=1 S bei 380 - 415 V AC IEC60947 - 3	85 kA

**Architektur**

Polanzahl	3
Gerätebauform	Einschubtechnik

**Spannung**

Isolationsspannung U <sub>i</sub>	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	12000 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja