



80960321



IP20

## Tampa p/ BP KNX Q.x 2 teclas c/BCU, alu

### Características técnicas

#### Arquitetura

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla dupla |
|--------------------------|-------------|

#### Materiais

|            |               |
|------------|---------------|
| Cor        | Alumínio      |
| Código RAL | 9006          |
| Acabamento | Aveludado     |
| Material   | Termoplástico |
| Tratamento | Envernizado   |

#### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 58 mm |
| Largura      | 58 mm |
| Profundidade | 10 mm |

#### Modo de configuração

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Modo de configuração suportado | ETS<br>easy |
|--------------------------------|-------------|

#### Conetividade

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Sistema bus RF KNX | Não                    |
| Tipo de montagem   | Montagem de braçadeira |

#### Equipamento

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Sim |
|---------------------------------|-----|

#### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

#### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

#### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

#### Texto

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Impressão          | Sem gravação                                                                        |
| Modo de instalação | Fixação com grampos                                                                 |
| Iluminação         | Para iluminação ou monitorização de circuitos                                       |
| Botão de pressão   | Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e botão de grupo de 2 canal |

#### Adequado para

|     |  |
|-----|--|
| Q.x |  |
|-----|--|

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |