




85421201

## Dodirni dimer, 1-struki, univerzalni, 1930/R.Classic, jezgro okruglo

### Tehničke karakteristike

#### Napon

|             |             |
|-------------|-------------|
| Radni napon | 230 - 230 V |
|-------------|-------------|

#### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

#### Materijali

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Materijal | Metal<br>Plastika |
|-----------|-------------------|

#### Dimenzije

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ugrađena dubina | 32 mm    |
| Visina          | 71 mm    |
| Širina          | 71 mm    |
| Dubina          | 33,20 mm |

#### Arhitektura

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Kontrolni/radni element | Taster |
|-------------------------|--------|

#### Snaga

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby) | 0,30 W |
|----------------------------------------------------|--------|

#### Rasvjeta

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Dimabilna LED svjetiljka od 230 V | 3 - 250 W |
| Snaga LED lampe                   | 250 W     |

#### Uvjeti korištenja

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 45 °C |
|-------------------|------------|

#### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 0 |
|-------------|---|

#### Tekst

|                             |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Princip dimanja             | Automatsko postavljanje principa rada ovisnog o opterećenju (proces automatske detekcije)<br>Uključenje faze ili isključenje prema vrsti opterećenja, samoučeće |
| Osigurač                    | Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)                                                                                               |
| Način instalacije           | Sa kralama                                                                                                                                                      |
| Vrsta veze                  | Sa vijčanim stezaljkama                                                                                                                                         |
| Ulaz jedinice za proširenje | Sa ulazom jedinice za proširenje za taster (NO kontakt), rad na jednoj površini i jedinica za proširenje senzora pokreta                                        |
| Rad i kontrola              | Nema Bluetooth sučelja/intefejsa                                                                                                                                |

#### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|