




80960373



IP20

recouvr. p. module poussoir sens. 2 postes, KNX-K.1/K.5, acier inox. mat, laqué

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Type d'organe de commande | Touche double |
|---------------------------|---------------|

#### Matières

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Couleur                | Acier inoxydable                             |
| Code RAL               | 9022                                         |
| Finition de la surface | Mat                                          |
| Matière                | Métal<br>Acier inoxydable<br>Thermoplastique |
| Traitement             | Laqué                                        |

#### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 55 mm |
| Largeur    | 70 mm |
| Profondeur | 10 mm |

#### Réglages

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Modes de configuration supportés | ETS<br>easy |
|----------------------------------|-------------|

#### Connectivité

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Système bus radio-KNX | No                   |
| Type de montage       | Fixation par serrage |

#### Équipement

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
|---------------------------------------|-----|

#### Accessoires

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

#### Textes

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impression          | Sans inscription                                                                                 |
| Mode d'installation | Fixation de borne                                                                                |
| Éclairage           | Pour circuit d'éclairage et de surveillance                                                      |
| Bouton poussoir     | Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions |

#### Adapté à

|            |
|------------|
| Berker K.x |
|------------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |