



WH20250809B

kallysto ENC: Délect. de mouvement 3-fil/1500W + pl. de fixat. + face Brun

Caractéristiques techniques

Détection

Type de capteur Détecteur de mouvement

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Dimensions

Largeur 77 mm

Profondeur de montage 20 mm

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Matière

Couleur Marron

Matière Polycarbonate (PC)

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Installation, montage

Montage Encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui