



WH20250809A

**kallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Braun**

**Technische Eigenschaften**

**Erfassung**

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
-------------------	-----------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Abmessungen**

Breite	60 mm
--------	-------

Einbautiefe	20 mm
-------------	-------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Braun
-------	-------

Werkstoff	Polycarbonat (PC)
-----------	-------------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------