



SPV340

DPS para 1000V DC PV Ucpv 1170V; In 15kA;Imax 40kA; Up 3.7kV

Características técnicas

Capacidad

Número de módulos	3
-------------------	---

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	1000 - 1000 V
Tensión de servicio continuo Uc según IEC 61643-1	1170 V
Nivel de protección Up según IEC 61643-1	3,70 kV
Nivel de protección Up L-PE / N-PE según IEC 61643-11	3,70 kV
Nivel de tensión Up L-N/PEN IEC 61643-11	3700 V

Corriente eléctrica

Corriente de descarga nominal In 8 - 20 μ s L-N (PEN) / N-PE IEC 61643	15 kA
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Dimensiones

Altura	89,80 mm
Anchura	53,40 mm
Profundidad	56,1 mm

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-40 - 80 °C
-------------------------------	-------------

Configuración de red

Tipo de red	DC
-------------	----

Equipo

Con contacto de señalización a distancia	No
--	----

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	1,5 - 25 mm ²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	1,5 - 35 mm ²
Sección transversal de contacto de señal	0,14 - 1,5 mm ²

Normas

Clase de requisitos IEC 61643	T2
-------------------------------	----

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	3 - 4,5 Nm
------------------------	------------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí