



SPV340

Odvodnik prenapona, fotovolttni, 2P, 40kA, Tip2

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	3
-------------	---

Napon

Nazivni radni napon Ue	1000 - 1000 V
Kontinuirani radni napon UC u skladu sa standardom IEC 61643-1	1170 V
Razina naponske zaštite Up prema standardu IEC 61643-1	3,70 kV
Razina naponske zaštite Up L-PE/N-PE prema IEC 61643-11	3,70 kV
Razina naponske zaštite Up L-N/PEN IEC 61643-11	3700 V

Električna struja

Nazivna struja pražnjenja In 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	15 kA
Maks. pražnjenje (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Dimenzije

Visina	89,80 mm
Širina	53,40 mm
Dubina	56,1 mm

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 80 °C
-------------------	-------------

Mrežna konfiguracija

Vrsta mreže	DC
-------------	----

Oprema

Sa daljinskim signalnim kontaktom	Ne
-----------------------------------	----

Veza

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	1,5 - 25 mm ²
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	1,5 - 35 mm ²
Presjek signalnog kontakta	0,14 - 1,5 mm ²

Standardi

Klasa zahtjeva IEC 61643	T2
--------------------------	----

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	3 - 4,5 Nm
------------------------	------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da