



WXF452T

Toma schuko doble para canal, aluminio

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 35 °C
-------------------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Titanio
Código RAL	9006
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Metal Plástico

Dimensiones

Altura	42,50 mm
Anchura	90 mm
Profundidad	45 mm
Número de unidades	2
Profundidad de montaje cajas de empotrar	50 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje por clic

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente	SCHUKO
Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	4
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Clase de protección de entrada (IP)	IP21

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Identificación

Con impresión	No
---------------	----

Texto

Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
------------	--

Características técnicas

Módulo de escritorio

Sostenibilidad

Conforme REACH	Si
Conforme RoHS	Si