




SBN140

Prekidač, 40A, 1k.o, 230V AC, 1M

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Broj polova	1
Neutralan položaj	Bez neutralnog voda
Tip pola	1P

Električna struja

Nazivna struja	40 A
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija A	40 A
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija B	40 A
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija A	40 A
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija B	40 A
Nazivna kratkospojna vršna moć Icm pri 240 V AC prema IEC 60947-3	0,84 kA
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw 1s IEC 60947	0,60 kA
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Inc sa osiguračem prema IEC/EN 60669-2-4	6000A/80A gG parallel 16A gG

Napon

Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V
------------------------	-------------

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	2,80 - 2,80 Nm
------------------------	----------------

Napon

Vrsta napajanja	AC
Nazivni izolacijski napon Ui	440 V
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	6000 V

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Dimenzije

Visina	83 mm
Širina	17,50 mm
Dubina	68 mm
Dimenzije	83 x 17,50 mm

Oprema

Broj NO kontakata	1
Broj NC kontakata	0

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 70 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	2,5 - 16 mm ²
Presjek krutog provodnika	2,5 - 25 mm ²

Izdržljivost

Broj mehaničkih operacija	60000
Električna izdržljivost pri nazivnom opterećenju AC21 (ciklusi)	5000
Električna izdržljivost pri nazivnom opterećenju AC22 (ciklusi)	5000

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	1,10 W
Gubitak snage po polu na In	1,10 W

Povezivost

Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređaje	Poravnata klema
--	-----------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da