Scheda tecnica del prodotto
EH771



EH771

IP20

Int. Orario Elettromecc. Sett. 72X72 - Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento	
Numero di canali	1
Frequenza	
Frequenza	50 - 50 Hz
Potenza	
Consumo di energia durante il funzionamento	0,50 VA
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V	1000 W
Potenza lampada ad incandescenza	1000 - 1000 W
Funzioni	
Numero di canali funzionali	1
Connessione	
Numero di contatti	1
Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm^2
Sezione conduttore rigido	1 - 6 mm^2
Condizioni d'uso	
Temperatura d'esercizio	-10 - 50 °C
Numero di moduli	
Numero di moduli	4
Serie	
Altezza	72 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	48,50 mm
Testo	
Tipo di commutazione	Contatto di commutazione, utilizzabile come contatto di apertura o di chiusura
Tipo di montaggio	Per installazione a parete
Durata	
Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento	50000
Testo	
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Condizioni di impiego	
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Potenza	
Potenza dissipata a pieno carico	1 W
Impostazioni	
Passi di programma	Passi di programma: 1 x 7 giorni