



LNH2250M

## Mespatroon NH2C 250 A 500 V gG combimelder

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Afschakelkarakteristiek | gG |
|-------------------------|----|

#### Zekering

|                  |      |
|------------------|------|
| Zekeringsgrootte | NH2C |
|------------------|------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Kenmerken zekering | gG |
|--------------------|----|

#### Spanning

|              |       |
|--------------|-------|
| Type voeding | AC/DC |
|--------------|-------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue | 500 - 500 V |
|----------------------|-------------|

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Nominale spanning bij AC 50 Hz | 500 - 500 V |
|--------------------------------|-------------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 250 A |
|-----------------|-------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|            |     |
|------------|-----|
| Geïsoleerd | Nee |
|------------|-----|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 | 120 kA |
|---------------------------------------------------------|--------|

#### Vermogen

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 20,60 W |
|----------------------------------|---------|

#### Afmetingen

|        |        |
|--------|--------|
| Hoogte | 150 mm |
|--------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 39 mm |
|---------|-------|

|        |         |
|--------|---------|
| Diepte | 72,5 mm |
|--------|---------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
|--------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|