



HW2S425DB

Disjoncteur Ouvert HW2 100kA 2500A 4P Débrochable pour TU sentinel

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	2500 A
Pouvoir de coupure ultime I _{cu} sous 400 V AC selon IEC60947-2	100 kA
Pouvoir de coupure de service I _{cs} sous 230 V AC selon IEC60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure de service I _{cs} sous 400 V AC selon IEC60947-2	85 kA

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	8000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	25000

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

Valeur de résistance

Résistance interne	16 μΩ
--------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	4
Nombre de pole protégé	4
Type de boîtier	Débrochable
Type de pôles	4P4D N:0/50/100/200%

Déclenchements

Temps de réponse à la fermeture	50 ms
---------------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	359.40 W
-----------------------------------	----------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui