



TE370

IP20

Compteur tri via transformateur d'intensité 50 à 6000/5A sortie KNX

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
------------------------	-------------

Architecture

Système bus	KNX
Type de pôles	3P+N

Connectivité

Avec système bus Powernet	Non
Type de raccordement	Raccordement direct

Courant électrique

Courant de circuit de mesure maximum	5 A
Consommation de courant bus (transfert de données)	8 mA

Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
----------------------------	-----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Textes

Borne	Avec borne de raccordement pour entrée tarifaire (heures creuses / heures pleines) Avec borne de raccordement secteur triphasée 3x bornes de raccordement pour transformateur de courant
-------	--

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui