



SPC403N

Overspanningsbeveiliging T3 3P+N Uc 264 V In 3 kA Up 1,4 kV + sign.cnt

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1	264 V
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	1,40 kV
Spanningsbeschermingsniveau omhoog L-PE/N-PE volgens IEC 61643-11	1,40 kV
Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11	1250 V
Nominale spanning	230 - 230 V

Stroom / temperatuur

Nominale ontlaadstroom In 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	3 kA
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	16 A
Nominale ontlaadstroom	9 kA

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	35,40 mm
Diepte	71,2 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 70 °C
---------------------	-------------

Netwerconfiguratie

Type stelsel	TN-S TT
--------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Aanduiding	Optisch
------------	---------

Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0,2 - 2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0,2 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	2,50 - 2,50 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	4 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede signaalcontact	0,14 - 1,5 mm ²

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T3
---------------------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----