



SPC403N

Överspänningsskydd T3 3P+N Uc 264V In 3kA Up 1.4kV med signalkontakt

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1	264 V
Spänningsskyddsnivå Up enligt IEC 61643-1	1,40 kV
Spänningsskyddsnivå Up L-PE/N-PE enligt IEC 61643-11	1,40 kV
Spänningsnivå Up L-N/PEN IEC 61643-11	1250 V
Märkspänning	230 - 230 V

Elektrisk ström

Nominell urladdningsström i 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	3 kA
Max. överströmsskydd , parallell anslutning (säkring)	16 A
Nominell urladdningsström	9 kA

Dimensioner

Höjd	90 mm
Bredd	35,40 mm
Djup	71,2 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 70 °C
------------------	-------------

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN-S TT
------------	------------

Anslutning

Indikering	Optisk
------------	--------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----

Anslutning

Area flexibel ledare	0.2 - 2.5 mm ²
Area solid ledare	0.2 - 4 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	2,50 - 2,50 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	4 - 4 mm ²
Anslutningsarea signalkontakt	0,14 - 1,5 mm ²

Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

Standarder

Kravklass IEC 61643	T3
---------------------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----