



WXF421B

Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela x50

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	43,50 mm
Širina	67,50 mm
Broj jedinica	1
Montažna dubina ugradbenih kutija	50 mm
Ugrađena dubina	45 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	Zidni kanal
---------------	-------------

Povezivost

Vrsta montaže	Uklopna montaža
---------------	-----------------

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	Francuska norma NF
Rotirani centralni umetak	Da
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Da
Sa signalnom lampom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	3
-------------	---

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Da
Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjetom	Ne

Identifikacija

Sa otiskom	Ne
------------	----

Tekst

Poklopac	Kompletno kućište
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta