

Disjoncteur 4P 3kA B-16A 4M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
Courant assigné à -15°C	19,80 A
Courant assigné à -10°C	19,40 A
Courant assigné à -5°C	19 A
Courant assigné à 0°C	18,60 A
Courant assigné à 5°C	18,20 A
Courant assigné à 10°C	17,80 A
Courant assigné à 15°C	17,30 A
Courant assigné à 20°C	16,90 A
Courant assigné à 25°C	16,50 A
Courant assigné à 30°C	16 A
Courant assigné à 35°C	15,50 A
Courant assigné à 40°C	15 A
Courant assigné à 45°C	14,50 A
Courant assigné à 50°C	14 A
Courant assigné à 55°C	13,50 A
Courant assigné à 60°C	12,90 A
Courant assigné à 65°C	12,40 A
Courant assigné à 70°C	11,90 A

Architecture

Type de pôles	4P
Courbe	B

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1	3 kA
---	------

Installation, montage

Couple de serrage nominal borne haute	2,80 - 2,80 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2,80 - 2,80 Nm

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 35 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 25 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 - 25 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 - 35 mm²
Section de raccordement en câble souple	1 - 25 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 35 mm²

Installation, montage

Couple de serrage	2,80 - 2,80 Nm
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Position de montage du produit 360°	Oui

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2	2
--	---

Conditions d'utilisation

Classe de limitation d'énergie I ² t	3
Tropicalisation/humidité/Exécution	Tous climats
Température de service	-25 - 70 °C

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	10,70 W
-----------------------------------	---------

Connectivité

Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires	Bornes alignées
Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Bornes alignées
Type de raccordement	Borne à vis

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	70 mm