



LVSR910HVP

**Sectionneur HPC à fusibles LV taille 3 910A 185mm tripolaire M12**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	910 A
Courant de coupure crête	50 kA
Courant assigné de court-circuit pour Ue=400 V selon IEC61439-1 3.8.10.4	50 kA
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B / 400V	910 A
Courant nominal pour Ue=400 V AC IEC 61439-1 5.3.2	910 A
Courant de tenue courte durée nominal ICW 1s avec système de verrouillage IEC60947	25 kA
Courant nominal de la cartouche fusible	144 A 180 A 231 A 289 A 361 A 455 A 577 A 722 A 910 A

**Fusible**

Taille de l'élément fusible	NH3
-----------------------------	-----

**Connectivité**

Type de connexion / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Raccordement M12
---------------------------	------------------

**Architecture**

Nombre de pôles	3
Nombre de pôles commutables	3

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

**Installation, montage**

Couple de serrage	32 - 32 Nm
Couple de serrage pour le montage sur le jeu de barres	32 - 32 Nm

**Endurance**

Endurance électrique en nombre de cycles	100
Endurance mécanique nombre de manœuvres	500

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------

**Endurance**

Durée de vie totale de l'appareil (mécanique+électrique) IEC60947-3 tabl.4	600
--	-----

**Courant électrique**

Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947	15 kA
--	-------

**Tension**

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 kV
Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V

**Dimensions**

Dimensions	745 x 100 mm
Distance des barres omnibus	185 mm
Hauteur	745 mm
Profondeur	190 mm

---

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	158 W
Max. Puissance dissipée par le fusible installée dans l'appareil	70 W
Pertes en puissance à pleine charge	351 W

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Protection électrique**

Avec indicateur de défaut	Non
---------------------------	-----

**Fonctions**

Double coupure	Oui
----------------	-----

**Matière**

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
---	-----