



SB432PV

### Interrupteur DC 4P 1000V 32A

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

##### Architecture

Type de pôles	4P
Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
Position du neutre	Sans neutre
Nombre de pôles	4

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	4 - 16 mm <sup>2</sup>
---	------------------------

##### Tension

Tension nominale d'isolation Ui	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	8000 V
Tension assignée d'emploi Ue	600 - 600 V
Type de tension d'alimentation	DC

##### Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	1,70 W
Puissance dissipée totale sous IN	6,90 W

##### Installation, montage

Couple de serrage	1,80 - 1,80 Nm
-------------------	----------------

##### Equipement

Commande motorisée optionnelle	No
Nombre de contacts auxiliaires comme contact inverseur	0
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 65 °C
Température de stockage/transport	-50 - 90 °C

##### Plastron, porte

Cadenassable	No
--------------	----

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

##### Fonctions

Inverseur	No
Fonction interrupteur arrêt d'urgence	No
Fonction Interrupteur principal	No
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance	Oui
Fonction Interrupteur sécurité	No
Fonction Interrupteur sectionneur	Oui

##### Equipement

Plombable	Oui
-----------	-----

##### Capacité

Nombre de modules	3,50
-------------------	------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui