



SB432PV

**Ausschalter DC 4-polig 1000V 32A**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	32 A
-----------	------

**Architektur**

Polart	4P
Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
Position Neutralleiter	ohne Neutralleiter
Polanzahl	4

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	4 - 16 mm <sup>2</sup>
---	------------------------

**Spannung**

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	8000 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	600 - 600 V
Versorgungsspannungsart	DC

**Leistung**

Verlustleistung pro Pol	1.70 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	6.90 W

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment	1.80 - 1.80 Nm
----------------------	----------------

**Ausstattung**

Motorantrieb optional	Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schliesser	0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-40 - 65 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50 - 90 °C

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar	Nein
--------------	------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

**Funktionen**

Wendeschalter	Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Hauptschalter	Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein
Ausführung als Lasttrennschalter	Ja

**Ausstattung**

Plombierbar	Ja
-------------	----

**Kapazität**

Anzahl Module	3.50
---------------	------

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja