



SB432PV

Otočný DC vypínač 4P, In=32 A, 1000 V DC

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	32 A
-----------------	------

Architektura

Typ pólu	4P
Řídící/ovládací prvek	Krátká otočná rukojeť
Poloha neutrálního vodiče	Bez neutrálního
Počet pólů	4

Připojení

Průřez plného vodiče	4 - 16 mm ²
----------------------	------------------------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	1000 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V
Provozní napětí AC	600 - 600 V
Typ napájecího napětí	DC

Výkon

Ztrátový výkon na pól	1,70 W
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	6,90 W

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	1,80 - 1,80 Nm
----------------------------	----------------

Vybavení

Motorový pohon volitelný	Ne
Počet pomocných kontaktů jako měnič	0
Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací	0
Počet pomocných kontaktů jako spojovací	0

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 65 °C
Skladovací/přepravní teplota	-50 - 90 °C

Kryt, dveře

Blokovatelné	Ne
--------------	----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Funkce

Reverzní spínač	Ne
Provedení jako zařízení pro nouzové vypnutí	Ne
Provedení jako hlavní vypínač	Ne
Provedení jako spínač pro údržbu/opravy	Ano
Provedení jako bezpečnostní spínač	Ne
Verze jako kompaktní odpojovač	Ano

Vybavení

S možností utěsnění	Ano
---------------------	-----

Kapacita

Počet modulů	3,50
--------------	------

Produktový list

SB432PV

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano