



SB432PV

P/ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4P . 32A 1000V DC Φ/A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	32 A
------------------	------

Αρχιτεκτονική

Πόλοι	4P
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Κοντή περιστροφική λαβή
Θέση ουδετέρου	Χωρίς ουδέτερο
Αριθμός πόλων	4

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	4 - 16 mm ²
-------------------------	------------------------

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης Ui	1000 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp	8000 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	600 - 600 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	DC

Ισχύς

Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In	1,70 W
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	6,90 W

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	1,80 - 1,80 Nm
--------------------------	----------------

Εξοπλισμός

Προαιρετικός έλεγχος με μοτέρ	Όχι
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως μεταγωγική επαφή	0
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NC επαφή	0
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NO επαφή	0

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 - 65 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-50 - 90 °C

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	Όχι
------------------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Λειτουργίες

Είναι διακόπτης αντιστροφής	Όχι
Έκδοση ως συσκευή έκτακτης ανάγκης	Όχι
Έκδοση ως κύριος διακόπτης	Όχι
Έκδοση ως διακόπτης συντήρησης/επισκευής	Ναι
Έκδοση ως διακόπτης ασφαλείας	Όχι
Έκδοση ως compact ασφαλειοαποζεύκτης	Ναι

Εξοπλισμός

Σφραγιζόμενο	Ναι
--------------	-----

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	3,50
-------------------	------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι