



HW2W408DS

#### Offener Lasttrennschalter 800A 4P HW2 Einschubtechnik

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	800 A
Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen lcw t=1 S bei 220 - 240 V AC IEC60947 - 3	66 kA
Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen lcw t=1 S bei 380 - 415 V AC IEC60947 - 3	66 kA

###### Architektur

Polanzahl	4
Gerätebauform	Einschubtechnik

###### Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	12000 V

###### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

###### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

###### Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja