




HW1M408FB

Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 800A 4P Fixe pour TU sentinel

Caractéristiques techniques

Courant électrique

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Courant assigné nominal                                       | 800 A |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2  | 55 kA |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2 | 55 kA |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 55 kA |

Endurance

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 8000  |
| Endurance mécanique nombre de manœuvres  | 30000 |

Tension

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement        | 1000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12000 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC      |

Valeur de résistance

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Résistance interne | 25 $\mu\Omega$ |
|--------------------|----------------|

Architecture

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Nombre de pôles | 4               |
| Type de boîtier | Produit complet |

Déclenchements

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Temps de réponse à la fermeture | 45 ms |
|---------------------------------|-------|

Durabilité

|                 |     |
|-----------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
|-----------------|-----|