



SA263

Interruttore non automatico 2 P 63 A 250 V AC accessoriabile 2.5 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Architettura

Numero di poli	2
Numero di poli	2P

Corrente

Corrente nominale	63 A
Corrente nominale di breve durata I _{cn} 1s IEC 60947	0,80 kA

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,70 - 2,70 Nm
------------------------------	----------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Numero di moduli

Numero di moduli	2,50
------------------	------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Serie

Altezza	83 mm
Larghezza	44 mm
Profondità	68 mm
Serie	83 x 44 mm

Equipaggiamento

Numero di contatti NA	3
Numero di contatti NC	1

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 70 °C

Connessione

Sezione conduttore rigido	Sw: 6 - 25 mm ² - Aux: 1 - 10 mm ²
---------------------------	--

Potenza

Potenza dissipata totale	7,14 W
Potenza dissipata per polo I _n	3,65 W

Illustrazioni | Disegni

