



SA263

### Interruptor bipolar 2x63A 2,5M

#### Características técnicas

##### Arquitetura

|                 |    |
|-----------------|----|
| Número de polos | 2  |
| N.º de polos    | 2P |

##### Intensidade de corrente

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Corrente nominal                                                 | 63 A    |
| Corrente nominal de resistência de curta duração Icw 1s IEC60947 | 0,80 kA |

##### Instalação / montagem

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Binário de aperto nominal | 2,70 - 2,70 Nm |
|---------------------------|----------------|

##### Tensão

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 230 - 230 V |
| Tipo de alimentação de tensão      | AC          |

##### Capacidade

|                   |      |
|-------------------|------|
| Número de módulos | 2,50 |
|-------------------|------|

##### Índice de proteção

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

##### Dimensões

|              |            |
|--------------|------------|
| Altura       | 83 mm      |
| Largura      | 44 mm      |
| Profundidade | 68 mm      |
| Dimensões    | 83 x 44 mm |

##### Equipamento

|                        |   |
|------------------------|---|
| Número de contactos NA | 3 |
| Número de contactos NF | 1 |

##### Condições de utilização

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento            | -25 - 40 °C |
| Temperatura de armazenamento/transporte | -25 - 70 °C |

##### Ligações

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Secção transversal de condutor rígido | Sw: 6 - 25 mm <sup>2</sup> - Aux: 1 - 10 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|

##### Potência

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Potência total dissipada em IN | 7,14 W |
| Potência dissipada por polo    | 3,65 W |

**Imagens e esquemas**

